

KAL-Cancel

BEZPRZEWODOWY SYGNALIZATOR



Przycisk przeznaczony jest do odwoływania wywołanych komunikatów. Znajduje zastosowanie m.in. w szpitalu. Umieszcza się go najczęściej przy drzwiach do sali gdzie leżą pacjenci. Pielęgniarka, wchodząc do sali, naciska przycisk, anulując tym samym wezwanie od pacjenta, który to wezwanie wywołał.

Charakterystyka:

- Nowoczesny wygląd wodoodpornej obudowy.
- Wewnętrzna antena.
- Transmisja sygnału na odległość do 300 m na otwartej przestrzeni.

Parametry techniczne:

- Napięcie: DC 12 V
- Natężenie: < 15 mA
- Częstotliwość transmisji: 433 MHz \pm 75kHz
- Moc wyjściowa: < 20 mW
- Wymiary: 60 mm (średnica) x 17 mm (wysokość)
- Klasa szczelności: IP67